

MILLER FALCON™+ SANGLE ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE

S'appuyant sur l'héritage solide de son prédécesseur, nous avons conçu le Miller Falcon+ pour aider les travailleurs en hauteur à rester en sécurité, même dans les conditions les plus exigeantes. Le nouvel enrouleur dispose d'un carter en nylon extrêmement durable et résistant aux chocs, capable de supporter les rigueurs des applications les plus difficiles.

Désormais intégré à la famille PLUS de lignes de vie auto-rétractables repensées, nous avons développé la version Falcon+ à sangle conforme à la norme EN 360. Elle est conçue pour protéger les travailleurs jusqu'à 140 kg et présente de nouvelles étiquettes faciles à lire ainsi qu'un design harmonisé avec les harnais Miller.

MATÉRIAUX

Boîtier : Nylon à haute résistance aux chocs

Diamètre de la sangle : 17 mm, polyester

Mousqueton : Aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Charge de travail maximale améliorée : 140 kg

Longueur de travail : 6 m

Distance maximale d'arrêt : < 2 m, testée selon EN 360

Force d'arrêt maximale : 6,0 kN, testée selon EN 360

Résistance à la rupture : 12 kN, pendant 3 minutes



CERTIFICATION

Conforme à la norme EN 360

MODÈLE	LONGUEUR (M)	CONNECTEUR SUPÉRIEUR	CONNECTEUR INFÉRIEUR	INDICATEUR DE CHUTE	POIDS (KG)*	ABSORBEUR D'ÉNERGIE	CHARGE DE TRAVAIL MAX. EN 360
ACTIVATION RAPIDE							
1016793/QA	6	Émerillon	Aucun connecteur	x	1.45	Système de freinage interne	140
1016794/QA	6	Crochet d'échafaudage sur émerillon	Mousqueton à vis	x	2.00	Système de freinage interne	140
1016795/QA	6	Mousqueton à vis sur émerillon	Mousqueton à vis	x	1.60	Système de freinage interne	140
1016796/QA	6	Mousqueton à vis sur émerillon	Mousqueton automatique	x	1.68	Système de freinage interne	140
1031140	6	Mousqueton 1/4 de tour sur émerillon	Mousqueton 1/4 de tour	x	1.60	Système de freinage interne	140
1031906	6	Crochet d'échafaudage sur émerillon	Mousqueton 1/4 de tour	x	2.00	Système de freinage interne	140

* ± 30 g



**REF.
1016793/QA**



**REF.
1016794/QA**



**REF.
1016795/QA**



**REF.
1016796/QA**



**REF.
1031140**



**REF.
1031906**

FRANCE | BENELUX

Pour plus d'informations
www.pipglobalsafety.com | [Contact us](#)

© 2026 Protective Industrial Products, Inc.

PIP
GLOBAL SAFETY