

产品参数表

规格



"TeSys Deca 四极接触器,
4P(2NO+2NC), AC-1, <=440V,
125A, 线圈电压110V DC "

LP1D80008FD

主要信息

产品系列	TeSys
产品系列	TeSys Deca
产品类型	接触器
产品短名	LP1D
接触器应用领域	应用于无感或微感负载、电阻炉
使用类别	AC-1
极数	4P
额定工作电压 [Ue]	电源回路: <= 690 V AC 25...400 Hz
额定工作电流 [Ie]	125 A (当运行温度 <= 60 °C) 当运行电压 <= 440 V AC AC-1 对于电源回路
[Uc] control circuit voltage	110 V DC

补充信息

型号	LP1D
回路触点类型	2 NO + 2 NC
保护盖	带
约定发热电流 [Ith]	125 A (当运行温度 <= 60 °C) 对于电源回路
额定接通能力 [Irms]	1100 A 当运行电压 <= 440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947
额定分断能力	1100 A 当运行电压 <= 440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947
额定短时耐受电流 [Icw]	135 A 当运行温度 <= 40 °C 可持续 10 分钟 对于电源回路 320 A 当运行温度 <= 40 °C 可持续 1 分钟 对于电源回路 640 A 当运行温度 <= 40 °C 可持续 10 s 对于电源回路 990 A 当运行温度 <= 40 °C 可持续 1 s 对于电源回路
与继电器配合使用的熔丝	200 A gG 当运行电压 <= 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 160 A gG 当运行电压 <= 690 V 配合 2 型, 对于电源回路
平均阻抗	0.8 mΩ - lth 125 A 50 Hz 对于电源回路
每极功耗	12.5 W AC-1
额定绝缘电压 [Ui]	电源回路: 600 V CSA 认证 电源回路: 600 V UL 认证 电源回路: 1000 V 符合 IEC 60947-4-1
过电压类别	III
污染等级	3
额定冲击耐受电压 [Uiimp]	8 kV 符合 IEC 60947
安全可靠等级	B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
机械寿命	10 Mcycles

电气寿命	0.8 Mcycles 125 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V
控制回路特性	DC DC 标准
浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	0.1...0.3 Uc (-40...55 °C):线圈释放 DC 0.85...1.1 Uc (-40...55 °C):线圈起动 DC
浪涌功率 (W)	22 W 20 °C
吸持功耗 (W)	22 W 在...上 20 °C
动作时间	6...20 ms 分断 20...35 ms 闭合
时间常量	75 ms
最大操作频率	3600 次/小时 at 60 °C
接线能力	控制回路: 螺栓紧固 1 1...4 mm ² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1...4 mm ² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1...2.5 mm ² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1...4 mm ² 电缆类型: 硬线 控制回路: 螺栓紧固 2 1...4 mm ² 电缆类型: 硬线 电源回路: 接线端 1 4...50 mm ² 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 接线端 2 4...25 mm ² 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 接线端 1 4...50 mm ² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 接线端 2 4...16 mm ² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 接线端 1 4...50 mm ² 电缆类型: 硬线 电源回路: 接线端 2 4...25 mm ² 电缆类型: 硬线 控制回路: 螺栓紧固 1 1...2.5 mm ² 电缆类型: 软线 带接线端子
紧固扭矩	控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 电源回路: 12 N.m 通过 接线端 用螺丝刀 Ø 6 - Ø 8 平口 电源回路: 12 N.m 通过 接线端 六角型 4 mm 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2
安装方式	导轨安装 底板安装

环境

标准	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
产品认证	UL CSA CCC EAC UKCA IEC CB报告 DNV-GL RINA BV LROS (Lloyds register of shipping)
IP 保护等级	IP20 前面板 符合 IEC 60529
周围空气温度	-40...60 °C 60...70 °C 有降容
工作海拔	0...3000 m
耐火及耐异常高温能力	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃	V1 符合 UL 94
抗冲击、震动性能	抗震性能 触点打开时 (2 gn (5...300 Hz)) 抗震性能 触点闭合时 (3 gn (5...300 Hz)) 抗冲击性能 触点打开时 (8 gn (11ms)) 抗冲击性能 触点闭合时 (10 gn (11ms))
高度	127 mm

宽度	96 mm
深度	196 mm
净重	2.91 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20.5 cm
Package 1 Width	11.0 cm
Package 1 Length	14.0 cm
Package 1 Weight	2.804 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

环境足迹

碳足迹 (kg CO₂ eq.) **125**

环境披露 [产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装 是

无塑料包装 是

[欧盟RoHS指令](#) 合规

REACH法规 [REACH 声明](#)

中国RoHS法规 [中国 ROHS 声明](#)

无PVC 是

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件 无需具体的回收操作

WEEE



产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱

回收

No

