


ST 35-PE - 接地端子

3036194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 125 A，连接量: 2，接线方式: 回拉式弹簧连接，第一层，额定接线容量: 35 mm²，横截面: 2.5 mm² - 35 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

商业数据

订货号	3036194
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE2121
产品关键代码	BE2121
目录页面	页码249 (C-1-2019)
GTIN	4017918876760
单件重量（含包装）	105.52 g
单件重量（不含包装）	105.52 g
原产地	PL

ST 35-PE - 接地端子

3036194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>



技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	4.06 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	35 mm²

第一层

剥线长度	25 mm
塞规	A8
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
横截面 AWG	12 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	12 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	2.5 mm² ... 35 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	2.5 mm² ... 35 mm²
标称电流	125 A
最大负载电流	125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)
额定电压	1000 V
注意事项	仅在单侧具备从ST 35接线端子到ST 16 TWIN接线端子的带RB-ST 35转换桥接件的电源。 在集中供电时, D-ST 16-TWIN盖板无法通过转化桥接件进行桥接。
额定横截面	35 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 85 °C
Ex认证附件	1206612 SZF 3-1,0X5,5 3022276 CLIPFIX 35-5

ST 35-PE - 接地端子

3036194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>



	3022218 CLIPFIX 35
输出	(永久)

Ex 连接数据 概述

额定横截面	35 mm²
额定接线容量AWG	2
刚性接线容量	2.5 mm² ... 35 mm²
接线容量AWG	14 ... 2
柔性接线容量	2.5 mm² ... 35 mm²
接线容量AWG	14 ... 2

尺寸

宽度	16 mm
高度	100 mm
NS 35/7,5深度	59 mm
NS 35/15深度	66.5 mm

材料规格

颜色	绿黄相间
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	125 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类，B级使用寿命测试，在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s²)²/Hz

ST 35-PE - 接地端子



3036194
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>

加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 35-PE - 接地端子


3036194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>



图纸

电路图



ST 35-PE - 接地端子

3036194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	-	-	14 - 2	-
使用组 C	-	-	14 - 2	-

 IECEE-CB方案 认证ID: DE1-62982				
--	--	--	--	--

 KR 认证ID: HMB17372-EL002				
---	--	--	--	--

 NK 认证ID: 09 ME 140				
--	--	--	--	--

 cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	-	-	14 - 2	-
使用组 C	-	-	14 - 2	-

 CCC 认证ID: 2020322313000621				
--	--	--	--	--

 UKCA-EX 认证ID: DEKRA 21UKEX0303U				
---	--	--	--	--

 ATEX 认证ID: KEMA01ATEX2260U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
型号测试认证	-	-	-	2.5 - 35

ST 35-PE - 接地端子

3036194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>



 IECEx 认证ID: IECEx KEM 06.0033U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	-	2.5 - 35

ST 35-PE - 接地端子

3036194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 35-PE - 接地端子



3036194
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036194>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn