

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 36 W COLOUR Datenblatt / Data sheet		DB 11036 / 06 Seite / Page 1 von / of 2	
Ausgabe / Release	Oktober / October 2013		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release		Erstausgabe / First release
Änderung / Changes					

Nennleistung (W)
Nennlänge (mm)
IEC

36
1.200
60081 Blatt / Sheet 2420

Nominal wattage (W)
Nominal length (mm)
IEC

Lichtfarbe
Nennlichtstrom nach 100 h Betr.
Energieeffizienzklasse
Gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000 h)
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Sockel

	014	015	017	018	019
	1.550	1.250	3.150	700	1.200
	B	B	A	C	B
	44	45	43	46	45
25					
7,0					
G 13					

Light colour
Nom. lum. flux after 100 hrs op.
Class of energy efficiency
Weighted energy consumpt. (kWh/1000 hrs)
Temperature for max. luminous flux (°C)
Maximum mercury content (mg)
Cap

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung (W)
Brennspannung
Brennstrom (A)
Vorheizstrom (A)

36,0
103,0
0,430
0,650

Rated wattage (W)
Operating voltage (V)
Operating current (A)
Preheat current (A)

Bemessungswerte

Rated values

Lichtstrom nach 100 h Betrieb
Lampenwirkungsgrad (lm/W) ^{*)}
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h

	1.550	1.250	3.150	700	1.200
	43,1	34,7	87,5	19,4	33,3
99,8%					
99,5%					
99,1%					
98,6%					
83,5%					
50,0%					
97,5%					
95,0%					
93,0%					
91,5%					
90,0%					
89,0%					

Lum. flux after 100 hrs. oper.
Lamp efficacy (lm/W) ^{*)}
Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:

Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 11036 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

	0119	0130	0129	0125	0133
	016206	000762	000786	000809	000823
25 Stück / pieces					
	016213	000755	000779	000793	000816

Order number 11036 ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten

Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (m)
Volumen Verpackungseinheit (m³)


185
215
5,7
1,24 x 0,15 x 0,15
0,0279

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (m)
Volume of packaging unit (m³)

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 36 W COLOUR Datenblatt / Data sheet		DB 11036 / 06 Seite / Page 2 von / of 2	
Ausgabe / Release	Oktober / October 2013	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First release		
Änderung / Changes					

Lampenzeichnung

Lamp drawing



Maß A (max., mm)
Maß B (min., mm)
Maß B (max., mm)
Maß C (max., mm)
Maß D (max. mm)

1.199,4
1.204,1
1.206,5
1.213,6
28,0

Size A (max., mm)
Size B (min., mm)
Size B (max., mm)
Size C (max., mm)
Size D (max., mm)

Spektren

Spectrums

