Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: STEGO Elektrotechnik GmbH

Leverantörens adress: STEGO Elektrotechnik GmbH, Kolpingstr. 21, 74523 Schwäbisch Hall, DE

Modellbeteckning: 02532.1-00


Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	Steckpin		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej
Produktparametrar			
Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	3	Energieffektivitetsklass	C
Användbart ljusflöde (ϕuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	561 i Vid kon (120°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	6 500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	3,0	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	80

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	345	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	91		
	Djup	40		
Påstående om ekvivalent effekt[(a)]		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,311 0,328
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningsindex		-10	Livslängdsfaktor	0,96
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)”-”: ej tillämpligt.

(b)”-”: ej tillämpligt.


Relative spectral distribution
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
normalised values!
250
350
450
550
650
wavelenght in nm

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 16/02/2024

EPREL-registreringsnummer: 1944228

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1944228

Leverantör: STEGO Elektrotechnik GmbH (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: STEGO Elektrotechnik GmbH

Webbplats: www.stego.de

E-postadress: info@stego.de

Telefon: 0791950580

Adress:
Kolpingstr. 21
74523 Schwäbisch Hall
Tyskland