


Sonde de température à visser avec câble

TS-500KLKM...



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-30...150 °C	-22...302 °F
Raccord process	taraudage M12 x 1,5 filetage extérieur	

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Montage	Capteur de contact pour des corps solides	
Tenue en pression [bar]	500	

Données électriques

Classe de protection	III	
----------------------	-----	--

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-30...150 °C	-22...302 °F
-------------------	--------------	--------------

Exactitude / déviations

Précision [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
---------------	-----------------------------------	--

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	4 / 12; (selon DIN EN 60751)	
--	------------------------------	--

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67	
----------------------	-------	--

Tests / homologations

MTTF [Années]	12683,9	
---------------	---------	--

Données mécaniques

Poids [g]	214,2	
Boîtier	cylindrique	
Boîtier	capteur à visser	
Matières	inox (1.4301/304)	
Raccord process	taraudage M12 x 1,5 filetage extérieur	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces	
-------------------	----------	--

TS5951




Sonde de température à visser avec câble

TS-500KLKM...

Raccordement électrique

Câble: 5 m, silicone, Ø 5 mm; avec embouts d'extrémité des fils; 4 x 0,34 mm²

Raccordement



RD = Couleurs des fils conducteurs :
rouge
WH = blanc