

产品参数表

规格



Switch disconnect, TeSys Control, for ON/emergency stop, 40A, 22.5 mm fixing, for mounting at back of an enclosure

VCCD2

已退市

停止生产日期 2021年4月2日

主要信息

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCCD
产品类型	急停开关

补充信息

Device Composition	手柄 开关 Shaft extension
Mounting Support	手柄: 门(上) 开关: 均匀导轨 开关: 底板安装
Mounting Method	通过孔 和 22.5 mm 适用 手柄 通过夹子 适用 开关 通过螺钉固定 适用 开关
Performance Level	高性能
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 kW 在...上 690 V (AC-3) 15 kW 在...上 690 V (AC-23A) 11 kW 在...上 400...415 V (AC-3) 15 kW 在...上 500 V (AC-3) 18.5 kW 在...上 500 V (AC-23A) 5.5 kW 在...上 230...240 V (AC-3) 7.5 kW 在...上 230...240 V (AC-23A) 15 kW 在...上 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	29 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	40 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	32 A
Making Capacity (I Rms)	400 A 在...上 400 V AC-21A 400 A 在...上 400 V AC-22A 400 A 在...上 400 V AC-23A
Breaking Capacity	320 A 在...上 400 V (AC-21A) 320 A 在...上 400 V (AC-22A) 320 A 在...上 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 在...上 400 V - 配合熔断器 50 A aM 10 kA 在...上 400 V - 配合熔断器 50 A gG

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA 在...上 400 V 在Ipeak时
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	480 A 在...上 400 V 持续时间: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	适用
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	旋转手柄
Rotary Handle Mounting Style	延伸
Handle Color	红色
Handle Front Plate Color	黄色
Rotary Handle Padlocking	1至3把挂锁 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 次
Electrical Durability	100000 次 AC-21 30000 次 DC-1...5
IEC Terminal Connection	电源回路: 螺栓紧固 电缆 10 mm² 电缆选型: 硬线 电源回路: 螺栓紧固 电缆 6 mm² 电缆选型: 软线 - 带接线端子
Tightening Torque	电源回路: 2.1 N.m 通过 螺栓紧固
Base Dimension	60 x 60 mm
高度	74 mm
宽度	60 mm
产品重量	0.392 kg

环境

Standards	IEC 60947-3
产品认证	CSA UL GL CCC UKCA
Degree of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 "IP65"
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	抗震性能 10...150 Hz (1 gn) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 11 ms (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C 符合 IEC 60695-2-1
Compatibility Code	主开关

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.000 cm
Package 1 Width	9.800 cm

Package 1 Length	26.500 cm
Package 1 Weight	346.900 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.702 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

Rohs Exemption Information

支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作