


BOLT™ 200 Green Vented

ELMETTI BOLT™200

- Calotta in Lexan - materiale ultra resistente agli impatti.
- Il Sistema BOLT™ – garantisce la compatibilità tra tutti gli accessori disponibili.
- Sistema di regolazione taglia a cricchetto: da 52 - a 68 cm.
- Tecnologia della schiuma: fornisce protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto.
- Versione non ventilata certificata EN 50365 - Elmetti elettricamente isolanti per l'utilizzo su installazioni a bassa tensione.
- Fascia antisudore premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Fodera a corona premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Versione ventilata fornita con un sottogola certificato EN 12492 (identificato con colore rosso).
- Versione non ventilata fornita con un sottogola certificato EN 397 (identificato con colore grigio)
- Certificato secondo la norma EN 397:2012 con requisiti opzionali per temperature estreme – 40 °C (versione ventilata e non ventilata), LD deformazione laterale (versione ventilata e non ventilata) e isolamento elettrico 440 V c.a. (versione non ventilata).
- Versione ventilata certificata secondo EN 12492:2012. La versione non ventilata fornisce protezione in conformità alla norma EN12492: 2012 ad eccezione del punto 4.1.4.
- Regolazione Taglia: 52 - 68 cm.
- 8 colori disponibili con finitura opaca.
- Versione non ventilata certificata EN 50365 - Caschi elettricamente isolanti per l'uso su impianti a bassa tensione.



Article Number	4932480652
Classificazione	EN 397; LD; Extreme Temperature -40°C; EN 12492
Colore	Verde
Istruzioni d'uso	Prima e dopo ogni utilizzo, ispezionare la calotta, la fodera a sospensione interna ed il rivestimento da: rotture, crepe, scolorimento, aspetto calcareo qualsiasi altra condizione insolita. Se esiste una di queste condizioni, sostituire immediatamente l'elmetto, poiché queste condizioni possono indicare che il DPI ha perso la sua capacità di proteggere da urti, penetrazioni e / o scosse elettriche.