





RCJ30-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	108 mm	Largeur de bride
U	50,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	530 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,16 kg	Poids

Cotes de montage

J	82,5 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
W	4 mm	Cote sur plats
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	31 mm	Hauteur logement
A 1	12 mm	Épaisseur de bride
A 2	20 mm	Distance piste
B 1	48,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
V	85 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d 3	44 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEHCJ06-GG-N	Corps de palier
GE30-XL-KRR-B	Désignation roulement
KASK06	Couvercle de protection

Plage de température

T min	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T max	100 °C	Température de fonctionnement max.