

NUMBER 179959






METRIC

DEPT5670>E16625>U.DYNAMIC>U.CAD>S.179959.0.1.C
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'93




推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)


RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

Y	△4	△3	2-179959-3
	△4	△2	2-179959-2
X	△4	△3	1-179959-3
	△4	△2	1-179959-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)		製品番号 (PART NO.)

1--2, 1--3
(KEYING: X)



2--2, 2--3
(KEYING: Y)



NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △4. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブコンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 黄銅
- △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- △4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

D	REVISED (FJ00-0039-03)	T.S.M.	8/2/93
C	REVISED (FJ00-0096-97)	K.I.Y.	3/FEB/97
B	REVISED (FJ00-4619-96)	K.I.Y.	14/MAY/96
A	REVISED (FJ00-3983-96)	K.I.Y.	17/JAN/96
O	RELEASED (FJ00-2369-95)	Y.I.S.M.	17/APR/95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK DATE

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	6極 1列 水平タイプ ヘッダー アッシー
mm²(AWG -)	mmφ	6 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y <DYNAMIC D-5200>	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 14/APR/95 Y.Ishikawa	DE. 14/APR/95 Y.Ishikawa	10mm ±0.3 10mm 30mm ±0.35 30mm 100mm ±0.4 角 度 ±3'	A3 J C-179959
CHK. 17/APR/95 S.Manabe	APP. 17/APR/95 S.Manabe	SCALE 1-1	REV. D SHEET 1 of 1

		tyco		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
		Electronics			
NAME 6極 1列 水平タイプ ヘッダー アッシー					
6 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y <DYNAMIC D-5200>					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER	
10mm下 : ±0.3		A3	J	C-179959	
10mm上 30mm下 : ±0.35					
30mm上 100mm下 : ±0.4					
角 度 : ±3'					
		SCALE	REV.		SHEET
		1-1	D		1 OF 1