



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812500700433572

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	麦克赛尔亚洲有限公司 Maxell Asia,Ltd. 香港九龙长沙湾道 909 号 13 楼 03B-06 室 Unit Nos. 03B-06, 13F, No. 909 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 00852-27309243 desta-ding@maxell.com.hk www.maxell.com.hk		
生产单位 Manufacturer	麦克赛尔株式会社 Maxell.Ltd. 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉 1 番地 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho, Otokuni-gun, Kyoto 81759564140 fred@whm.com.cn www.maxell.co.jp		
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号, 200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂充电电池 Lithium rechargeable battery	品牌 Brand	/
型号 Type	ML2032	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3	容量/能量 Capacity/energy	65mAh
描述 Description	可充电锂金属电池芯 Rechargeable Li-metal cell	锂含量(g) Li content	0.03
质量(kg) Mass	0.00293	外观 Appearance	银色金属外壳 Silvery metal shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	1125010721	测试报告日期 Date of test report	2025-03-07
测试标准 Test standard	联合国《试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.8		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	/	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/






UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



样品图片 Sample Picture



结论 Conclusion	测试样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.838.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS Manual of Tests and CriteriaST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3	
备注 Remark	/	
签名 Signature 职务 Title	 王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date 2025-04-27

-验证码:199516-

报告结束