


HF1816

Roue libre

Roues libres HF, avec ressorts métalliques

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	L564	Graisse (L564)
revêtement	Sans	
forme extérieure	Sans	Surface extérieure lisse
design du ressort	Norme	Ressorts de pression en acier

dimensions principale & données de performance

F_w	18 mm	Diamètre sous rouleaux
D	24 mm	Diamètre extérieur
C	16 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
$M_{d\ per}$	24,1 Nm	Couple de rotation admiss.
n_{GW}	7.500 1/min	Vitesse limite arbre tournant
n_{GA}	7.500 1/min	Vitesse limite bague extérieure tournante
$\approx m$	15,785 g	Poids

Plage de température

T_{min}	-10 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	70 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HK1812 Douille à aiguilles pour palier radial



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

13.11.2025, 07:19:08 UTC

SCHAEFFLER

Caractéristiques

-  Lubrification à la graisse
-  Ouvert
-  Faible encombrement
-  Roue libre