



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo di prodotto o componente	Testa pulsante luminoso
Nome abbreviato	ZB5
Compatibilità prodotto	LED integrato
Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	30 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Tipo di testa	Built-in-flush
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Ad impulso
Profilo operatore	Arancione filoghiera non marcato
Informazioni supplementari operatore	Per inserimento etichetta

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale CAD	37 mm
Altezza totale CAD	37 mm
Profondità totale CAD	30 mm
Peso prodotto	0,017 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Durata meccanica	10000000 cicli
Codice di composizione elettrico	C4 for 6 contacts using single and double blocks in front mounting M1 for 6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED M2 for 6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED M6 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer M10 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED C14 for 2 contacts using single blocks in front mounting MF1 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED SF2 for 2 contacts using single blocks in front mounting C3 for 6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...70°C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP69 IP67 IP66 conforme a IEC 60529 IP69K
Grado di protezione NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado di protezione IK	IK03 conforme a EN 50102
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	30 gn (durata = 18 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0627 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric  Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile