



Données techniques

NKX40

Roulements combinés

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	40 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	40 mm
D - Diamètre Extérieur	52 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle	60 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	32 mm
C1 - Hauteur de butée	13 mm
C2 - Position trou	10 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
Classe de précision	P0
Masse	0,216 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	25900000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	26900000 mN
C0r - Capacité charge statique	52500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	63000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	21000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	30000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	52 mm
---	-------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement

0,6 mm

