



EN ISO 20345:2011



POLAR

EMPIRE
88169-00L
S3 HRO HI WR CI SRC
Pointures: 38-48

Poids: 850 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Construction, Agriculture et
 Jardinage, Montagne, Milieux
 froids


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

 Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro
 1,8-2,0 mm
 Cuir Pleine Fleur Hydro
 Reflex insert

DOUBLURE

 3D Air circulation 320 gr.
 Pure Laine Polar

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT
 DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Dual insulation

EMBOUT

Fiber cap SXT

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

KX Antiperforation PS

SEMELLE

PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-HRO-SRC

 Semelle résistante à 300°C par
 contact. Avec embout anti-usure et
 mélange conçu avec VIBRAM pour
 une bonne stabilité et
 prise. Semelle d'usure conçue pour
 mieux pénétrer le terrain et
 améliorer l'autonettoyage de la
 semelle.

TECHNOLOGIES

Première de Propreté interchangeable


 Première de propreté idéale pour
 l'hiver et pour chaussures avec
 protection du froid "CI". Formée d'un
 feutre, à haute résistance et
 absorption, qui maintient le pied
 chaud, un film "aluminisé" pour
 l'isolation du pied à partir du fond.


Éléments de protection


 Embout en composite avec fibre de
 verre. Résistant à 200J. Insert non
 métallique résistant à la perforation à
 plus de 1100 N avec un clou
 tronconique de 3,0 mm. Protection sur
 toute la plante du pied. Souple et
 confortable


Stabilité transversale

dynamic HC control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant


Stabilité Torsion


STABIL•ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.


Caractéristiques électriques



Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de
 carbone assurant les valeurs de
 antistatisme testées de la chaussure
 dans le temps


Autre


 La membrane HDry est hydrophile et
 a une grande capacité de
 transpiration. Elle garantit des
 performances et une durabilité
 élevées, facilitant le maintien de
 conditions idéales et de confort.


SRC (SRA+SRB)



SOLE 88 PU - RUBBER		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.34
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.19

EN ISO 20344:2011