





RCJT25-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	70 mm	Largeur de bride
H	124 mm	Hauteur de bride
U	46 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	370 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,63 kg	Poids

Cotes de montage

J	99 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation
W	3 mm	Largeur entre plats



Dimensions

A	28,5 mm	Hauteur logement
A ₁	11 mm	Épaisseur de bride
A ₂	19 mm	Distance piste
B ₁	44,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
V	70 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	37,5 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEHCJT05-GG-N	Corps de palier
GE25-XL-KRR-B	Désignation roulement
KASK05	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.