





TYPE A



TYPE B



SINGLE WIRE SEALING SYSTEM

	-	-				-	-			H = 4,5 I = 3,6 K = (4,9) D _{Iso} = 2,9 M = 0,9	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeladichtungssystem	HANDCRIMPTOOL 539635-1 INSERT ONLY FOR 1,5mm ² 5-1579001-3 Spec: 411-18321		
1718558-1	B	1718559-1		>1,0...1,5	2,2...2,4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3,0 B = 4,5 C = 6,6	E = 2,7 G = (2,9) D _{Dr} = 1,4					
1418884-3	B	1418885-3				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1418884-1	B	1418885-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
-	-	-				-	-							
1534162-1	B	1534163-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1-1241380-3	B	1-1241381-3				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1-1241380-2	B	1-1241381-2				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1241380-3	B	1241381-3				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1241380-2	B	1241381-2				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1241380-1	B	1241381-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1564324-1	B	1564325-1				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1564324-2	B	1564325-2				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1564324-1	B	1564325-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1241378-3	B	1241379-3				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1241378-2	B	1241379-2				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1241378-1	B	1241379-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
2141218-1	B	2141219-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1534160-1	B	1534161-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
-	-	-				-	-							
1241376-2	B	1241377-2				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1241376-1	B	1241377-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
-	-	-				-	-							
1418410-1	B	1418411-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
-	-	-				-	-							
1534334-1	B	1534335-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
-	-	-				-	-							
1418408-1	B	1418409-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1241374-3	B	1241375-3				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1241374-2	B	1241375-2				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1241374-1	B	1241375-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1564980-2	B	1564981-2				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1564980-1	B	1564981-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
-	-	-				-	-							
1418406-1	B	1418407-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
-	-	-				-	-							
1241372-2	B	1241373-2				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1241372-1	B	1241373-1				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
ORDER NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER NO. Bestell-Nr.	TO BE USED ON TAB	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm²)	INSULATION DIA Isoliations Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	PLATING Ueberzug	LENGTH Länge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isol.-Crimp	FORM OF CONNECTION Form des Anschlusses	ORDER NO. Bestell-Nr. TOOL / INSERT Handzange / Matrize FOR LOOSE PIECE f. Einzelausführung	ORDER NO. Bestell-Nr. EXTRACTION TOOL Ausdruckwerkzeug	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge
Strip Stripware		LOOSE PIECE Einzelaus- führung	Geeignet fuer Flachstecker					CRIMP DIMENSIONS Crimpabmessungen (mm)						

SEE APPLICATION SPECIFICATION
siehe Verarbeitungsspezifikation
114-18386

1-1579007-1

Bemerkungen
NOTES

1	Geeignet fuer Flachstecker TO BE USED ON TAB	1,5	+0,2 -0,1	x 0,6	+0,07 -0,03
2	Geeignet fuer Flachstecker TO BE USED ON TAB	1,5	+0,2 -0,1	x 0,8 ± 0,03	
3	Laserschweißung wahlweise Punkt- oder Linienförmig (DIE CAUSED) ALTERNATIVELY LASERWELDED POINT OR LINE SHAPED (Fabricationbedingt)				
4	Kennung fuer Werkzeug und Revisionsstand DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS				
5	Min. 0,8mm Goldüberzug im Kontaktbereich ueber min. 1,3mm Nickelüberzug; min. 1mm Zinnüberzug im Crimpbereich. Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder MIN. 0,8mm GOLDFILATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1,3mm NICKELPLATE; MIN. 1mm TINPLATE IN CRIMP AREA. AS INDEX SEE HOLE AT SPRING				
6	Fuer Doppel- und Einzelcrimp FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP				
7	Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA				
8	Zulaessige Strombelastbarkeit siehe Drahtgrosse CURRENT CARRYING CAPABILITY SEE WIRE CROSS SECTION				mm ²

SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung		
964972-1	1,9...2,4	YELLOW gelb
963530-1	1,4...1,9	GREY grau
964971-1	1,2...1,6	 RED rot
1718705-1	0,9...1,2	GREEN gruen
ORDER NO. Bestell-Nr.	INSULATION DIA Isolations Ø	COLOUR Farbe

[illegible]