

Produktdatenblatt

Spezifikationen



P6 Display 19", 16:9, kapazitiv, Glas-Touch, FullHD, Konfigurator

HMIDM6800WCCTO

EAN Code: 3606481041678

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp	Touchscreen-Bildschirm

Zusatzmerkmale

Displaygröße	18,5 inch
Seitenverhältnis	16:9
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Pixelauflösung	1920 x 1080
Einschaltstrom	30 A
Gerätemontage	Panel mounting Direktmontage VESA
Abmessungen des Ausschnitts	449.5 (+1/-0) x 279.5 (+1/-0) mm
Breite	463,6 mm
Höhe	293,6 mm
Produktgewicht	4,9 kg

Montage

Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	2.000 m
Produktzertifizierungen	RCM KC UKCA DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot) ATEX Zone 22 Dust (DC model, front USB cover must be locked with screw) ATEX Zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) CULus Class 1 Division 2 (without DIO option) IECEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) IECEX zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Stoßfestigkeit	147 m/s² entspricht IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	28,0 cm
VPE 1 Länge	39,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1232
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
SCIP-Nummer	D7229b34-b75f-4e38-8912-76dfe04e192
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Product contains halogen above thresholds
PVC-frei	Nein
Silikonfrei	Nein

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion


Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Maßzeichnungen

Abmessungen


Advanced Model 19 Zoll breit

Äußere Abmessungen



- (A): Frontseite
- (B): Linke Seite
- (C): Unterseite


Äußere Abmessungen mit PCI/PCIe-Steckplätzen und Lüftersatz



- (A): Frontseite
- (B): Linke Seite
- (C): Unterseite

Standard Model 19 Zoll breit

Äußere Abmessungen




- (A): Frontseite

(B): Linke Seite
(C): Unterseite


Montage und Abstand

Montage

Abmessungen des Schalttafelausschnitts




Montagewinkel



Bei Installation dieses Produkts in schräger Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt sein.

Abstände



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



