

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - joint IP65 - pour unité Ø8mm

XVLZ911

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XVL
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Joint IP65
Type d'accessoires / pièces séparées	Joint
Type de produit ou équipement	Accessoires de protection
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Veilleuse Ø 8 mm
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Poids du produit	0,001 kg
------------------	----------

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,100 cm
Largeur de l'emballage 1	1,000 cm
Longueur de l'emballage 1	1,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,100 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	0,200 cm
Largeur de l'emballage 2	4,000 cm
Longueur de l'emballage 2	4,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,200 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	900
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage 3	273,000 g
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	19
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product in real life situation

