





Données techniques

1222SK

Roulements à rotule sur billes

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	110 mm
D - Diamètre Extérieur	200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	38 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Référence du manchon associé	H222X
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	5,21 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	87000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	38500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	1500000 mN
e - Coefficient	0.18
Y0 - Coefficient charge statique axiale	3.9
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	3.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	5.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	20400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	16800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	121 mm
--------------------------------------	--------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	138 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	116 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	189 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm

