

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - 插芯模块

1079796

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079796>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

HEAVYCON 针式插头插芯模块，D-SUB 9，压接，双导体，不带针式接点



商业数据

订货号	1079796
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ACB
产品关键代码	AF7ACB
目录页面	页码587 (C-2-2019)
GTIN	4055626800554
单件重量（含包装）	34.3 g
单件重量（不含包装）	34.3 g
原产地	CN

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - 插芯模块

1079796

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079796>



技术数据

说明

概述	用于模块托架 HC-M-B...-MF-H/HC-M-B...-MF-B，双导体
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。
概述	建议使用导向销(HC-CST)和插座(HC-CBU)来防止由于未对齐而导致的尖端碰撞。

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
------	------------------------------

产品属性

产品类型	模块化插芯
系列	HC-M-DSUB-C
应用	数据
位数	9
连接图表	9
触点编码	1 - 9
出线口编号	1
模块插槽数目	1
型号	D-SUB 9
触点类型	车削

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

连接数据

连接技术

连接系统	压接
------	----

导线连接

导线横截面	0.09 mm² ... 0.82 mm²
可连接导线横截面AWG	28 ... 18
单根电线的剥线长度	4.2 mm

尺寸

尺寸图	
宽度	34.2 mm
高度	35.7 mm

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - 插芯模块



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079796>

长度	14.6 mm
----	---------

机械特性

最小外壳高度	52 mm
接点直径	1 mm

电气特性

额定电压(III/3)	48 V
额定过电压	0.8 kV
额定电流	5 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

材料规格

标识材料 相线	锌合金
阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - 插芯模块


1079796

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079796>




图纸

尺寸图



尺寸图

尺寸图



剥线长度规范，引脚分配。使用电缆：定货号 14164457

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - 插芯模块



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079796>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079796>

DNV

认证ID: TAE000037S

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440218
ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - 插芯模块



1079796
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079796>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn