



Données techniques

5206S

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	30 mm
D - Diamètre Extérieur	62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	23,8 mm
a - Position Point Application Charges	31,6 mm
- Angle de contact	25 °
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Classe de Jeu Radial	CN Special
Classe de précision	P0
Masse	0,298 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	21100000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	1300000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	57000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	42600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	36 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	56 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm

