



Flettet kabelstrømpe med høy slitestyrke

• Helagaine HEGPA66

Helagaine flettet kabelstrømpe HEGPA66 er spesielt godt egnet for kjøretøyproduksjon og i bygg og anlegg.

Egenskaper og fordeler

- Produsert i kraftig polyamidgarn
- Utmerket slitestyrke
- Meget fleksibel
- Lett å montere over ujevne former
- Forenkler montering da strømpen ekspanderer når den presses sammen
- Meget god dekke-evne



Helagaine HEGPA66 flettet kabelstrømpe er produsert i Polyamid 6.6 og gir utmerket slitasjebeskyttelse.

For å forhindre frynsing kan hylsen kappes med varmekappingsverktøy HSG0, se side 382.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-60°C til +150°C, kortvarig +200°C
Smeltepunkt	+255°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2, FMVSS-302
Sertifiseringer	DIN 5510-2, NF F 16-101

HF

RoHS

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull- lengde	Art.nr.
HEGPA6604	3	6	Sort (BK)	200 m	170-40400
HEGPA6606	4	8	Sort (BK)	100 m	170-40600
HEGPA6608	5	10	Sort (BK)	100 m	170-40800
HEGPA6610	7	12	Sort (BK)	100 m	170-41000
HEGPA6612	8	14	Sort (BK)	100 m	170-41200
HEGPA6616	12	18	Sort (BK)	50 m	170-41600
HEGPA6620	15	23	Sort (BK)	50 m	170-42000
HEGPA6625	18	28	Sort (BK)	50 m	170-42500
HEGPA6630	25	32	Sort (BK)	50 m	170-43000
HEGPA6640	30	44	Sort (BK)	50 m	170-44000
HEGPA6650	40	55	Sort (BK)	50 m	170-45000
HEGPA6660	50	65	Sort (BK)	50 m	170-46000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Grå farge kan leveres på forespørsel. Kuttet i ønsket lengde. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.