

PTFE 绝缘设备用线 TYPE A 7/0.2

产品规格书

RS PRO 货号:

从 8417213~8417260



规格:

导体				绝缘厚度 (mm)		绝缘直径 (mm)		导体电阻 (Ω/Km, at 20°C)	电缆重量	额定电流 (A)
AWG	面积 (mm ²)	直径 (mm))	根数 (mm)	最小 值.	最大 值.	最小 值.	最大 值.	镀银线	最大值 (Kg/Km)	Max.
24	0.220	0.60 0	7/0.20	0.10	0.15	0.80	0.95	88.3	3.04	6.0

*电流额定值基于 40°C 的温升 (自由空气中的单线)

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 300 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体:镀银铜

绝缘: PTFE



RS 料号	产品描述
8417213	PTFE A 7/0.2 黑色 25m
8417217	PTFE A 7/.02 粉色 25m
8417223	PTFE A 7/0.2 黑色 100m
8417226	PTFE A 7/0.2 红色 25m
8417229	PTFE A 7/0.2 白色 25m
8417232	PTFE A 7/0.2 粉色 100m
8417235	PTFE A 7/0.2 红色 100m
8417239	PTFE A 7/0.2 白色 100m
8417241	PTFE A 7/0.2 蓝色 100m
8417245	PTFE A 7/0.2 橙色 100m
8417248	PTFE A 7/0.2 黄色 100m

8417251	PTFE A 7/0.2 篮紫 100m
8417254	PTFE A 7/0.2 绿色 100m
8417257	PTFE A 7/0.2 棕色 100m
8417260	PTFE A 7/0.2 灰色 100m