


MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子

3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



微型直通式接线端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 17.5 A，连接量: 2，位数: 1，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 1.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm²，安装方式: NS 15，颜色: 蓝色

商业数据

订货号	3248026
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1161
产品关键代码	BE1161
GTIN	4046356817554
单件重量（含包装）	2.284 g
单件重量（不含包装）	1.757 g
原产地	CN

MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子

3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>



技术数据

产品属性

产品类型	微型连接器
位数	1
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	4 kV
额定条件下的最大功耗	1.82 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	1.5 mm²
额定接线容量AWG	16
螺纹	M2
紧固扭矩	0.22 ... 0.25 Nm
剥线长度	6 mm ... 7 mm
塞规	A1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 0.75 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 0.75 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.14 mm² ... 0.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.14 mm² ... 0.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 0.34 mm²
标称电流	17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时)
最大负载电流	17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时)
额定电压	400 V
额定横截面	1.5 mm²

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	0.8 mm
高度	23.9 mm
深度	23.3 mm
NS 15深度	24 mm

MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子



3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

结果	已通过测试
----	-------

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 1.5 mm ²	0.18 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

结果	已通过测试
----	-------

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 (+/- 2) rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm ² / 0.2 kg

MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子



3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>

	1.5 mm ² / 0.4 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 15
------	-------

MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子

3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>



图纸

电路图



MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子

3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>

cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
仅适用柔性导线	300 V	10 A	26 - 16	-
仅适用刚性导线	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 F				
仅适用柔性导线	400 V	10 A	26 - 16	-
仅适用刚性导线	400 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D				
仅适用柔性导线	300 V	10 A	26 - 16	-
仅适用刚性导线	300 V	15 A	26 - 14	-

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
仅适用柔性导线	300 V	10 A	26 - 16	-
仅适用刚性导线	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D				
仅适用柔性导线	300 V	10 A	26 - 16	-
仅适用刚性导线	300 V	10 A	26 - 14	-

DNV 认证ID: TAE00003J4				
-------------------------	--	--	--	--

EAC 认证ID: EACKZ 08593				
--------------------------	--	--	--	--

MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子



3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MUT 1,5 BU - 微型直通式接线端子

3248026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248026>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn