

# Sapphire Nano Foam

## Gant ultra-mince résistant aux coupures avec enduction en mousse de nitrile

Gant d'impact souple, sans couture, résistant aux coupures de niveau F/A6 avec nitrile crêpé sur la paume pour maximiser l'adhérence. La coupe ergonomique en TPR offre une flexibilité hors pair.

### Caractéristiques

- ▲ Résistance moyenne à élevée aux coupures : niveau D / ANSI A4
- ▲ Renfort pouce index pour une durabilité accrue
- ▲ Adapté à l'utilisation d'écrans tactiles
- ▲ Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
- ▲ Dos de la main respirant, réduisant la transpiration
- ▲ Doublure sans couture pour éviter les irritations
- ▲ Poignet élastique pour un bon maintien



### Certifications



### Secteurs et applications appropriés

#### Secteurs d'activité

- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Secteur manufacturier

- ▲ Gestion des installations
- ▲ Services publics
- ▲ Voirie et infrastructures

#### Applications

- ▲ Machines et opérations industrielles
- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Réparations et entretien des véhicules
- ▲ Manipulation de matériaux tranchants ou abrasifs

#### Europe

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747

# Sapphire Nano Foam

Gant ultra-mince résistant aux coupures avec enduction en mousse de nitrile

## Informations sur le produit

<b>Matériaux</b>	Doublure:	Polyéthylène haute performance, Nylon, Acier, jauge21
	Revêtement:	Mousse de nitrile
<b>Couleur</b>	Gris / Noir	
<b>Longueur</b>	220mm	
<b>Style de manchette</b>	Poignet élastique en tricot	

## Informations de commande

<b>XS</b>	SKG00050BB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
<b>S</b>	SKG00050BD	
<b>M</b>	SKG00050BF	
<b>L</b>	SKG00050BH	
<b>XL</b>	SKG00050BJ	
<b>XXL</b>	SKG00050BL	
<b>XXXL</b>	SKG00050BN	

## Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747