




Données techniques

30214U

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	70 mm
D - Diamètre Extérieur	125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	24 mm
C - Largeur de la bague extérieure	21 mm
T - Largeur totale	26,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	95 mm
a - Position Point Application Charges	25,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Masse	1,26 kg
Libellé ISO355	T3EB070

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	131000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	162000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	19800000 mN
A2 - Coefficient matière	1
e - Coefficient	0.42
Y0 - Coefficient charge statique axiale	0.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	1.43
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	23400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	17400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K



PERFORMANCE PRODUIT

Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K
---	-----------

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	81 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI	80 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE	110 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	116,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE	118 mm
Ca - Dégagement mini Ca	4 mm
Cb - Dégagement mini Cb	5 mm
ra max - Rayon max de raccordement	2 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.F_r + Y.F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P_o = X_o.F_r + Y_o.F_a$

X_o	Y_o
0.5	Y0

Si $P_o < F_r$, alors considérer $P_o = F_r$

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

