




Détecteur inductif double NAMUR pour actionneurs 1/4 de tour

IND2004DN/US100/1D/1G/2G



Caractéristiques du produit	
Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	2 x normalement fermé
Portée [mm]	4
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	40 x 26 x 26
Application	
Application	Détecteur de position pour actionneurs 1/4 de tour
Données électriques	
Raccordement sur amplificateurs de commutation	oui
Amplificateurs	raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V]	7,5...15
Consommation [mA]	< 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Classe de protection	III
Sorties	
Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	2 x normalement fermé
Fréquence de commutation DC [Hz]	1800
Zone de détection	
Portée [mm]	4
Portée réelle Sr [mm]	4 ± 10 %
Exactitude / déviations	
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	-10...10



Détecteur inductif double NAMUR pour actionneurs 1/4 de tour

IND2004DN/US100/1D/1G/2G


[% de Sr]	
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67
Tests / homologations	
Homologation	DMT 02 ATEX E 028 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC22886
Marquage ATEX	II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
	II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
	II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
	II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C
	II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C
CEM	EN 60947-5-6
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Années]	1253
Classification de sécurité	
Capacité propre max. [nF]	140; (par circuit de sécurité intrinsèque)
Inductance propre max. [µH]	130; (par circuit de sécurité intrinsèque)
Données mécaniques	
Poids [g]	67
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	non encastrable
Dimensions [mm]	40 x 26 x 26
Matières	boîtier: PBT; capot: PC
Couple de serrage [Nm]	0,6...1,5; (Ecrou)
Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation 2 x LED, jaune
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Connecteur: 1 x M12; codage: A	



Détecteur inductif double NAMUR pour actionneurs 1/4 de tour

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

Raccordement



1 = raccordement aux amplificateurs NAMUR