

GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829126>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



组标识，可卡在端子中心，适用螺钉、弹簧、直插和快速接线端子，可使用24 x 4 mm或B-STIFT标识，底部采用ZB 5

优势

- 适用所有带高型标记槽的端子
- 标识区域大，可使用标签或使用B-STIFT或X-PEN手动标识
- 直接在端子底座上进行组标识，节省空间

商业数据

订货号	0829126
包装单位	100 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码153 (C-3-2019)
GTIN	4046356547444
单件重量 (含包装)	0.491 g
单件重量 (不含包装)	0.452 g
原产地	DE

GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829126>



技术数据

产品属性

产品类型	端子标识
针距	5.2 mm

尺寸

宽度	5 mm
高度	28.05 mm
深度	23.3 mm
针距	5.2 mm

文本框

文本框宽度	25 mm
文本框高度	5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	锁扣
------	----

GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829126>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27281105
ECCLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829126>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn