








Schnitt A-B
SECTION A-B




Kurzschlußbrücke (Darstellung ungeschnitten) / SHORTING CONTACT
Werkstoff / MATERIAL: wahlweise/OPTIONAL CuBe2 FB 580 DIN 1777 oder/OR CuNi3Si1Mg h
Oberfläche / SURFACE: > 0,1 µm Ni (FLASH) Auslauf/RUN OUT Flasch Au zulässig/ACCEPTABLE
Oberfl. im Kontaktbereich / CONTACT AREA SURFACE: ≥ 1µm Au über / OVER 3 ± 1µm Ni


Buchsengehäuse / SOCKET HOUSING
Werkstoff / Material: PBT-GF 20% GF 1)
Farbe: siehe Tabelle / COLOUR: SEE TABLE

Rastfeder (Darstellung ungeschnitten)
verrastet Kurzschlußbrücke mit Buchsengehäuse
LOCKING SPRING LOCKED IN SOCKET HOUSING
Werkstoff / MATERIAL: X12 CrNi 177 K2 DIN 59381



Winkel, verrastet mit Buchsengehäuse
BRACKET LOCKED IN SOCKET HOUSING
Werkstoff / MATERIAL: PBT + 20% GF 1)
Farbe / COLOUR: natur



Montagegezustand / ASSEMBLY POSITION
M 2:1



Winkel / BRACKET
M 5:1



V23540-M1050-Q570	50	türkisblau/ TURQUOISE BLUE	6 g	26-27/28-29/31-32 35-36/38-39/41-42 43-44
Siemens Bestell-Nr. ORDER-NO.	Polzahl POSITION	Farbe COLOUR	Gewicht WEIGHT	Kurzschlußbrücke an Kontakt POSITION SHORTING CONTACTS

Maßgebend ist der deutsche Text.

ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
SHALL BE BINDING.

1) Regeneratanteil / RECYCLED MATERIAL; max 25%
Einfärbung mit Liquidfarbe / LIQUID COLOR USED
*) Längen : DIN 16901-130 ; Winkel Form und Lage: DIN ISO 2768-mH
LENGTH: DIN 16901-130; ANGLES, FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mH

Weitergabe sowie Verfielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle rechten vorbehalten,
insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not
permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages.
All rights, including rights created by patent grant or registration of an
utility model or design, reserved

			Tol. ISO 8015 (*)		Maßstab 1:1, 2:1, 5:1			
				Datum 13.01.97	Maßbild-DIMENS. DRAWING Buchengehäuse 50p. SOCKET HOUSING 50p.			
				Bearb. B.Colpaert				
				Gepr. A E				
				Norm				
02	W098/3921	28.08.98	BK		EC B			
01b	W098/3789	10.05.98	BK	Norm				
01a	W098/3779	10.04.98	BK		V23540-M1050-Q57*-7427			
01	W098/3764	10.03.98	BK					
52		29.01.97	BC					
51		13.01.97	BC					
Zust. Mitteilung				Datum	Name		Siemens AG	
						Blatt 1-		1 B