



Données techniques

SESF212N


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

SES212, SF212N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	48 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	71,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure	37,1 mm

DEFINITION TECHNIQUE

B1 - Largeur total Bague Intérieure	53,1 mm
d - Diamètre arbre	60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	84,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	29 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	143 mm
L - Largeur / diamètre du logement	175 mm
N - Dimension trou de fixation	19 mm
S - Distance face / centre du palier	11 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	52400000 mN
C0 - Capacité de charge statique	35900000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	5,59 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	18.7 N-m

