

产品参数表

规格



iCT 接触器, 25A(AC7a), 4P,
220...240Vac(50 Hz), 2NO+2NC

A9C20838

主要信息

range of product	Acti9
产品名称	Acti9 iCT
产品类型	接触器
产品短名	iCT
产品应用	电机加热和照明
Poles	4P
额定工作电流 [Ie]	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
回路触点类型	2 NO + 2 NC
电网类型	AC
控制类型	远程控制
控制回路电压 [Uc]	220...240 V AC 50 Hz

补充信息

电网频率	50 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50 Hz
最大功率	1.6 W 在...上 400 V AC
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
控制信号类型	自保持
开关频率	开关操作次数/每天
本地信号指示	脱扣指示视窗
吸合功率 (VA)	4.6 VA
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	34 VA
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	81 mm
宽度	36 mm
深度	60 mm
颜色	白色
机械寿命	1000000 次

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

电气寿命	100000 次 IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 次 IEC/EN 61095 8.5 A 50 Hz AC-7B 30000 次 IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 次 EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
接线能力	控制回路: 隧道式端子2 电缆 1.5 mm² 单股硬线 电源回路: 隧道式端子1 电缆 1...4 mm² 软线 电源回路: 隧道式端子1 电缆 1.5...6 mm² 单股硬线 控制回路: 隧道式端子1 电缆 1.5...2.5 mm² 单股硬线 控制回路: 隧道式端子2 电缆 1.5...2.5 mm² 软线
紧固扭矩	控制回路: 0.8 N.m 电源回路: 0.8 N.m
产品适用范围	IACt IATet IACtp IACts
型号	ICT
市场份额	小型商业 住宅

环境

符合标准	IEC/EN 61095
噪音级别	30 dB
热消散	1.6 W 在...上 50/60 Hz
IP 保护等级	IP20
污染等级	2
抗湿热性	2 符合 EN 60947-4-1 2 符合 EN 61095 2 符合 IEC 1095
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
工作海拔	2000米
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.2 cm
Package 1 Width	1.1 cm
Package 1 Length	12.2 cm
Package 1 Weight	236 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11.5 cm
Package 2 Width	12.5 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	1.495 kg

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9.485 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



 无汞



 Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令

符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作