

HC-M-04-CT-F - 插芯模块

1414363

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414363>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插芯模块，位数: 4，电源针位: 4，控制针位: 0，孔式插头，压接，690 V，40 A，1.5 mm² ... 6 mm²，应用: 电源

商业数据

订货号	1414363
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF7ACE
产品关键代码	AF7ACE
目录页面	页码575 (C-2-2019)
GTIN	4055626025063
单件重量（含包装）	9.62 g
单件重量（不含包装）	9.62 g
原产地	PL

HC-M-04-CT-F - 插芯模块

1414363
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414363>



技术数据

说明	
概述	对于HEAVYCON HC-B6至B48外壳，需要HC-M-B...-MF-...模块支架，压接连接，标准供货范围内不含压接插针。
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

安装	
组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 插芯不能与HC-B...-TMB-SD-IP65 或 HC-B...-TMS-SD-IP65 保护盖同时使用。

产品属性	
产品类型	模块化插芯
系列	HC-M-04
应用	电源
位数	4
连接图表	4
触点编码	1 - 4
模块插槽数目	1
大功率触点数	4
控制触点数	0
触点类型	车削

绝缘特性	
过电压类别	III
污染等级	3

连接数据	
连接技术	
连接系统	压接
连接符合标准	IEC / EN
导线连接	
导线横截面	1.5 mm² ... 6 mm²
可连接导线横截面AWG	16 ... 10
单根电线的剥线长度	9 mm (9.6 mm (4-6 mm²))
	14 mm (4 ... 6 mm²)

尺寸


HC-M-04-CT-F - 插芯模块

1414363

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414363>



尺寸图



宽度	34.2 mm
高度	40.9 mm
长度	14.6 mm

机械特性

最小外壳高度	52 mm
接点直径	4 mm

电气特性

额定电压 (III/2) 触点	1000 V
额定电压(III/3)	690 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定电涌电压(III/3)	6 kV
额定过电压	6 kV
额定电流	40 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC
标准/条例	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-------------	-------------------

标准和规范

测试

标准/规范	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
-------	--

HC-M-04-CT-F - 插芯模块


1414363

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414363>




图纸

尺寸图



插座


示意图



连接器针位分配，连接侧

1414363

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414363>



衰减曲线图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414363>

DNV 认证ID: TAE000037S				
-------------------------	--	--	--	--

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	830 V	30 A	- 10	-

UL认证 认证ID: E118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	37 A	- 10	-

UL认证 认证ID: E468743				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	37 A	-	-

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-04-CT-F - 插芯模块



1414363
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414363>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.06千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn