

## D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 56 300 5601
规格	D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09563005601">https://harting.com/09563005601</a>

### 标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	High Density
原件	连接器

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 3
针数	44
锁定类型	带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
详细资料	请单独订购压接针。

### 技术参数

导体截面积	0.14 ... 0.25 mm <sup>2</sup>
导体截面积 [AWG]	AWG 26 ... AWG 24
线芯外径	≤1.38 mm
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	> 5 × 10 <sup>9</sup> Ω
极限温度	-40 ... +85 °C
测试电压U r.m.s.	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)

## 技术参数

Hot plugging	无
--------------	---

## 材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 ( PBTP ) 外壳：钢、镀镍
颜色(插芯)	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

规格	DIN 41652
----	-----------

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	9.67 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140071711
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469