



**PCJ35-XL-N** **Corps de roulement à bride**

Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	118 mm	Largeur de bride
U	50,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	27.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	650 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,46 kg	Poids

Cotes de montage

J	92 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
W	5 mm	Cote sur plats
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	32,5 mm	Hauteur logement
A ₁	12,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	21 mm	Distance piste
B ₁	39 mm	Largeur totale du collier de blocage
V	100 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	55 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEHCJ07-GG-N	Corps de palier
GRAE35-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK07	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.