# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** PowerLED

**Indirizzo del fornitore:** Sheriff Dabiri, THE EWART 3, BT2 7EP UNITED KINGDOM BELFAST NORTERN IRELAND, XI

**Identificativo del modello:** C0-2-208-20-95





















**Tipo di sorgente luminosa:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia d'illuminazione: | LED | Non direzionale o direzionale: | DLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | Wire | | |
| A tensione di rete o non a tensione di rete: | NMLS | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No |
| Sorgente luminosa a colori variabili: | No | Involucro: | - |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza: | No | | |
| Schermo antiriflesso: | No | Regolabile: | Solo con specifici regolatori d'intensità |
| **Parametri del prodotto** | | | |
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
| **Parametri generali del prodotto:** | | | |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino | 13 | Classe di efficienza energetica | E |
| Flusso luminoso utile (ϕuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º) | 1 746 in Cono ampio (120°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 2960...3110 |
| Potenza in modo acceso ($P_{on}$), espressa in W | 12,7 | Potenza in modo stand-by ($P_{sb}$), espressa in W e arrotondata al secondo decimale | 0,00 |
| Potenza in modo stand-by in rete ($P_{net}$) per le sorgenti luminose | - | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, | 95...97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale | | | oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare | |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza | 2 | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
| | Larghezza | 8 | | |
| | Profondità | 5 000 | | |
| Dichiarazione di potenza equivalente[(a)] | | - | Se sì, potenza equivalente (W) | - |
| | | | Coordinate cromatiche (x, y) | 0,434<br>0,404 |
| **Parametri per sorgenti luminose direzionali:** | | | | |
| Intensità luminosa di picco (cd) | | 556 | Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare | 120...120 |
| **Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:** | | | | |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9 | | 92 | Fattore di sopravvivenza | 0,90 |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso | | 0,93 | | |

[(a)] '-' : non applicabile;

[(b)] '-' : non applicabile;


相对光谱
1.0=15.228mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.3 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=15.216mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.3 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=15.257mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.3 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=15.238mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.3 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=15.068mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.4 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=15.123mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.4 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=15.138mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.4 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=14.731mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.3 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=14.862mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.3 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

相对光谱
1.0=14.788mW/nm
波 长(nm)

色容差 2.4 SDCM
x=0.382 y=0.379 ANSI/4000K

| | |
|---|---|
| **Numero di registrazione EPREL:** 2785783<br><br>Modello immesso sul mercato dell'Unione da 28/08/2024. | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2785783 |

| | |
|---|---|
| **Fornitore:** SUNPOWER GROUP HOLDINGS NI LTD (Importatore) | **Sito web:** https://www.sunpowergroupholdings.com/ |
| **Servizio di assistenza alla clientela:** | |
| **Nome:** Sheriff Dabiri | **Sito web:** |
| **E-mail:** Logistics@sunpower-uk.com | **Telefono:** +44 118 982 3745 |
| **Indirizzo:**<br>THE EWART 3<br>BT2 7EP BELFAST | |