

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9, RBN relais
bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1
contact O/F

A9A15393W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.57 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Application de l'appareil	Relais d'interface bas niveau
Fonction disponible	Commande de circuits de faible intensité dès réception d'un signal commande BT
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 iRBN
Type de produit ou équipement	Relais
Nom de l'appareil	iRBN
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	2 A à 250 V CA 0,005 A à 5 V CA 0,005 A à 5 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement	4000 V
Signalisation locale	DEL (vert) pour puissance ON
Puissance au maintien	2,5 VA
Puissance d'appel de l'alimentation	5 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Pas de 9 mm	2
Durée de vie électrique	100000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage

Environnement

Normes	CEI 529 CEI 255-100
--------	------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	66,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,770 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.6 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

