




PN3560

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V



压力传感器



- 1: 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示
2: LEDs(显示单位 / 开关状态)
3: 编程按钮
4: 外壳的上半部分可旋转345°
5: 过程连接密封FKM / DIN 3869



产品特点

电子压力传感器

M12接插件

功能可选

测量元件：金属薄膜元件

系统接口: G 1/4 A / M5 I (符合DIN EN ISO 1179-2标准)

2个输出

OUT1 = 开关量输出

OUT2 = 模拟量输出

4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示

测量范围: 0...600 bar / 0...8700 psi / 0...60 MPa

使用范围


应用范围

压力: 相对压力 液体组2的液体, 符合欧盟承压设备指令(PED) 根据需求液体组1的液体	
抗压强度	800 bar
爆破压力(最低)	2500 bar
真空阻抗 [mbar]	-1000
介质温度 [°C]	-25...80
电气数据	DC PNP
电气设计	18...30 DC ¹⁾
工作电压 [V]	< 35
电流损耗 [mA]	> 100 (500 V DC)
绝缘电阻 [MΩ]	III
防护等级	是
反相保护	2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 模拟量输出
输出	常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V
输出功能	150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C)
电流负载 [mA]	< 2.5
电压降 [V]	脉冲
短路保护	

PN3560 - 电子压力传感器 - eclass: 27201302 / 27-20-13-02

过载保护	是		
开关频率 [Hz]	≤ 170		
模拟量输出	4...20 mA; 0...10 V		
负载最大值 [Ω]	4...20 mA: 最大值 500		
负载电阻最小值 [Ω]	0...10 V: min. 2000		
测量/设定范围			
测量范围	0...600 bar	0...8700 psi	0...60 MPa
设定范围			
开关点, SP	4...600 bar	40...8700 psi	0.4...60 MPa
复原点, rP	2...598 bar	20...8680 psi	0.2...59.8 MPa
设定步距	2 bar	20 psi	0.2 MPa
精度/偏差			
精度/偏差 (测量范围值的%)			
开关点精度	< ± 0.5		
特征曲线偏差 *)	< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)		
迟滞	< ± 0.25		
重复精度 **)	< ± 0.1		
长时间稳定性 ***)	< ± 0.05		
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K)			
零点的最大温度系数	0.2		
测量范围值的最大温度系数	0.2		
反应时间			
开机延迟时间 [s]	0.3		
最小反应时间 开关输出 [ms]	< 3		
可编程的延迟时间dS, dr [s]	0...50		
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s]	0...4		
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s]	0...4		
反应时间模拟量输出 [ms]	< 3		
watchdog集成看门狗电路	是		
软件/编程			
编程选择	迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 开启延迟, 关闭延迟; 阻尼; 显示单元; 电流/电压输出		
接口			
IO-Link Device			
传递类型	COM2		
IO-Link revision	1.1		
SDCI标准	IEC 61131-9		
IO-Link Device ID	426 d / 00 01 aa h		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
SIO模式	是		
必需的mater port type	A		
模拟过程数据	1		
二位输出过程数据	1		
处理周期最小值 [ms]	2.3		
环境条件			
环境温度 [°C]	-25...80		
存储温度 [°C]	-40...100		
外壳防护等级	IP 65 / IP 67		
认证/测试			
承压设备指令	良好的工程实践		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3		
抗冲击	DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)		
抗震	DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)		
MTTF [年]	165		
UL认证编号	J006		
机械技术数据			
系统接口	G ¼ A / M5 I (符合DIN EN ISO 1179-2标准)		

PN3560 - 电子压力传感器 - eclass: 27201302 / 27-20-13-02

过程连接密封	FKM (符合DIN 3869标准)	
材料(潮湿部件)	1.4542 (17-4 PH / 630) ²	
外壳材料	1.4542 (17-4 PH / 630) ² ; 不锈钢 (316L / 1.4404); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC	
最小开关周期	1亿	
拧紧扭矩	[Nm]	30...50 (推荐的拧紧扭矩 ³)
已集成限制器元件	否(可以改装)	
重量	[kg]	0.254
显示器/操作件	显示单位 3 x LED 绿色 (bar, psi, MPa) 开关状态 1 x LED 黄色 测量值 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示	
显示		
电气连接		
接口	M12接插件; 镀金触点	
接线		
芯线颜色		
BK 黑色		
BN 棕色		
BU 蓝色		
WH 白色		
	OUT1: 开关量输出或IO-Link OUT2: 4...20 mA / 0...10 V 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准	
注释	*) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定 **) 温度浮动 < 10 K ***) 测量范围值的% / 6个月 1) 根据EN50178、SELV及PELV标准 2) 特性类似于不锈钢(例如304 / 1.4301), 但强度更高。 3) 取决于润滑、密封及压力等级	
注释		
包装单位	[件]	1