


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 CDSs - délesteur tri 1 voie par phase - 415Vca

A9C15913W

 Cette option circulaire permet d'éviter 4.464 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                             |
| Nom du produit                   | Acti9 CDS                         |
| Type de produit ou équipement    | Contacteur de délestage de charge |
| Nom de l'appareil                | CDS                               |
| Nombre de voies                  | 3                                 |
| Type de contrôle et surveillance | Contrôle de phase indépendant     |
| Description des pôles            | 3P                                |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage                        | 70<br>30<br>40<br>60<br>15<br>25<br>10<br>80<br>20<br>5<br>90<br>50                                                                                                                                                                                                                |
| Puissance consommée en VA      | 12 VA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 415 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Courant nominal                | 15 A pour circuit non prioritaire<br>Réglable de 5 et 90 A pour circuit prioritaire                                                                                                                                                                                                |
| Signalisation locale           | Indication de délestage de charge :3 DELs (jaune)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Support de montage             | 35 mm DIN rail symétrique<br>Mural<br>Montage sur panneau                                                                                                                                                                                                                          |
| Pas de 9 mm                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mode de raccordement           | Circuit non prioritaire: borne à vis2,5...10 mm <sup>2</sup> flexible<br>Circuit non prioritaire: borne à vis2,5...10 mm <sup>2</sup> rigide<br>Circuit prioritaire: borne à vis10...35 mm <sup>2</sup> flexible<br>Circuit prioritaire: borne à vis10...50 mm <sup>2</sup> rigide |
| Degré de protection IP         | IP20 se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                        | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Largeur                        | 144 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur                     | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit              | 0,5 kg                                                           |
| Couleur                       | Blanc (RAL 9003)                                                 |
| Couple de serrage             | Circuit non prioritaire : 2 N.m<br>Circuit prioritaire : 3,5 N.m |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm<br>13 mm                                                   |

## Environnement

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Normes                                         | NF C 61-750<br>EN 50081-1<br>EN 50081-2 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...55 °C                              |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...70 °C                             |
| Tropicalisation                                | 2 se conformer à CEI 60068-1            |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                            |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 506,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,341 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 4 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

