

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分配器，类型: 导轨安装式模块，保护等级: IP20，标识材料: 金属，接线方式: 接合，电缆出口: 上下各，壳体尺寸: 1，颜色: 灰色

产品描述

FDX 20系列DIN导轨分线盒，无尾纤，预制6x ST双工多模连接器，金属材质。已获专利的粉末涂层钢板分线梳预装有分线支架，适用于单独销售的收缩和压接分叉保护。电缆可以从上部或下部穿过电缆接头插入。
壳体，2件式，用于DIN导轨安装，可通过背面的适配器安装。适配器也可安装在侧面。

供货范围:
DIN导轨壳体带有集成的分线梳（已安装），预制6x ST双工连接器，1x分线支架，1x电缆接头 (M20x1.5)

优势

- 支持正面直观操作，统一外形有助于实现柜内清晰的布线
- 支持六个放置方向，实现灵活DIN导轨安装
- 适用于工业应用
- 支持即插即用，缩短安装时间
- 链路中的直线排布引脚分配
- 元件经全面测试，确保持续可靠的数据连接
- 卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
- 传输速率达1000 Mbps

商业数据

订货号	1343383
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNGAB
产品关键代码	ABNGAB
GTIN	4063151655709
单件重量（含包装）	772 g
单件重量（不含包装）	626.01 g
原产地	DE

技术数据

说明

订货信息:	导线尾纤必须单独订购
-------	------------

产品属性

产品类型	网络分线盒
系列	FDX 20 series
类型	导轨安装式模块
连接图表	ST-Duplex
出线口编号	2
模块插槽数目	6
插槽数目	12
螺钉连接类型	M20 x 1.5
保护盖	是
电缆出口	上下各

电气特性

传输介质	FO
------	----

连接数据

连接技术

连接方式	接合
------	----

尺寸

宽度	40 mm
高度	130 mm
深度	115 mm

壳体

外壳厚度	40 mm
------	-------

机械特性

冷压头直径	2.50 mm
-------	---------

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
冷压头材料	氧化锆陶瓷
外壳材料	金属
外壳表面材料	粉末镀层, 灰色

电缆/电线

光缆类型	玻璃光纤
------	------

1343383
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1343383>

电缆外径	6 mm ... 12 mm
电缆外径	6 mm ... 12 mm
阻油性	否
阻燃	是

光纤

光纤	GOF
光纤类型	多模玻璃光纤
传输介质	FO

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	M20 x 1.5
插 / 拔周期	≥ 500

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (符合IEC 60529)
	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (类别OPhd+)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (组装)	0 °C ... 55 °C
阻油性	否

标准和规范

阻燃	是
阻油性	否

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	灵活重新插接DIN导轨适配器的选项

1343383

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1343383>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%