


FICHE TECHNIQUE CARNET DE MARQUAGE

Carnet	
Nombre de feuillet intérieur	10
Nombre d'étiquettes par feuillet	6
Nombre d'étiquettes total par carnet	60
Zone d'écriture	25 x 25 mm en PE Gloss White
Format des étiquettes	78 mm x 25 mm
Matière	PE CLEAR



RÉF. 8000-0100/1000-1000




Autres informations	
Façonnage carnet	2 agrafes métal
Couverture carnet	Couché brillant 250 gr
Format fini du carnet	76 mm x 178 mm
Conditionnement	Par boîte de 20 carnets
Format de la boîte	83 mm x 75 mm x 183 mm

Stylo feutre
Marquage précis


RÉF. 210-110



Manipulation



Écrire



Décoller



Poser



Recouvrir

Les avantages

Facilité

Le format « poche » vous permet de l'avoir sous la main sur le chantier

Efficacité

Identification rapide et claire de vos câbles et gaines électriques

Sécurité

Éviter les erreurs de raccordement avec vos câbles repérés



PRÉSENTOIR



RÉF. 8000-0100/1000-1266

Les avantages

Présenter avantageusement le produit directement au comptoir

Compatible avec la boîte de 20 carnets de marquage

Gagner du temps et de l'espace dans la surface de vente

Utilisation



Déballer



Installer



Servir