


# 薄形シリンダ ADN-50-60-I-PPS-A

部品番号: 572689

★ Core product range

自動調整クッション付

FESTO



## データシート

特長	値
ストローク	60 mm
ピストン径	50 mm
ピストンロッドネジ	M10
クッション	PPS: 自己調整式クッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 21287
ロッドエンド	雌ネジ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	2.8 J
クッションストローク	6 mm
0.6MPaで後退時の理論力	1,057 N
0.6MPaで前進時の理論力	1,178 N
0mmストロークでの移動負荷	140 g
10mmストロークあたりの加算質量	51 g
0mmストロークの基本質量	540 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	16 g
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ アクセサリ
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	アルミニウム 陽極化処理
Material seals	TPE-U(PUR)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金 アルマイト処理