




Câble avec prise femelle

ADOAH080VAS0005E08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Application		Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Indice de protection		IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	325,2
Dimensions	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints		EPDM
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12295



Câble avec prise femelle


ADOAH080VAS0005E08

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

couleurs selon DIN EN 60947-5-2 Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc