



Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Nombre total de modules de 18 mm	12
Normes	CEI 61439-3
Certifications du produit	UKCA

Complémentaires

Nombre de voies	Interrupteur principal : 2 voies N + P + auxiliaire Départ : 10 voies N + P + auxiliaire
"Pas" de raccordement	Départ : 9 mm Interrupteur principal : 18 mm
Type de connecteur	Broche
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Equipement fournis	4 cache-dents 2 embouts
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV
Emplacement de montage	Haut
Hauteur	253 Mm
Largeur	39,4 Mm
Profondeur	44,2 Mm
Poids du produit	0,1 Kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue au feu	960 °C
--------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 Cm
Largeur de l'emballage 1	3,500 Cm
Longueur de l'emballage 1	22,000 Cm
Poids de l'emballage 1	108,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	4,178 Kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	512
Hauteur de l'emballage 3	75,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 Cm
Poids de l'emballage 3	76,848 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	 Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Global warming ; Total life cycle	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1