





FAG

51122 [↗](#)

Butée à billes

Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d'acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	JP	JP
classe de tolérance	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)

dimensions principale & données de performance

d	110 mm	Alésage
D	145 mm	Diamètre extérieur
T	25 mm	Hauteur
C _a	87.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	290.000 N	Charge stat. de base, axiale
C _{ua}	11.600 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	3.350 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	2.800 1/min	Vitesse de base
≈m	1,06 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	131 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	124 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

r _{min}	1 mm	dimension minimum de chanfrein
D ₁	112 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	145 mm	Diamètre joint rondèle arbre

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	150 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

A	0,42	Facteur de charge minimal
---	------	---------------------------

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert