


Actuador

704.341.0

Distribuido por
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/704.341.0...>

Su producto:



704.341.0 Actuador

FRONTAL

Dimensiones frontales:	30 mm x 30 mm
Forma frontal:	cuadrado
Color del marco frontal:	Gris
Material del marco frontal:	Plástico

MONTAJE

Diseño:	elevado
Tipo de montaje:	Montaje en panel

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Normas:	Los dispositivos cumplen la «Normativa sobre aparata de baja tensión» DIN EN 60947-1
----------------	--

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Función de conmutación:	Descanso (a) - Mantenido
Etapas de conmutación:	2 posiciones
Ángulo de conmutación:	90° derecha / -45° ... +45°
Vida útil mecánica:	≤50 000 ciclos de operación
Peso:	0.066 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Grado de protección IP:	IP65 frontal
Temperatura de funcionamiento:	- 40 °C ... + 55 °C

Temperatura de almacenamiento: – 40 °C ... + 85 °C

CERTIFICADO

REACH: Conforme a REACH

RoHS: Conforme a RoHS


OTROS

Descripción breve: Actuador, 30 mm x 30 mm, cuadrado, Gris, Plástico, Descanso (a) - Mantenido

Notas: Bloqueo estándar Ronis 251
Otros números de bloqueo a petición
Se pueden abrochar / de broche un máximo de 3 elementos de conmutación

Número máximo de elementos de conmutación: 3


Posiciones de conmutación:



Esquema de conexión:



Orificios de montaje:



A = Conexión de tornillo