


KRV47-PP

Galet de roulement

Stud type track rollers KRV..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KSP	Via head, stud and fit
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	47 mm	Diamètre extérieur
d_1	20 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	66 mm	Largeur
C_{rw}	20.200 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0rw}	42.500 N	Charge stat. de base, radiale
C_{urw}	6.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n_{DG}	1.300 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	0,376 kg	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

B_1	25,6 mm	largeur rondelle axiale
B_2	40,5 mm	Longueur effective du goujon
B_3	9 mm	Distance trou de lubrification
C	24 mm	Largeur, bague extérieure
C_1	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r_{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d_2	36,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d_3	4 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M20X1,5	Filetage
l_G	21 mm	Longueur de taraudage
W	10 mm	Largeur entre plats

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisseur entrainement
M_A	120 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

- Effort radial
- Lubrification à vie, sans entretien
- Lubrification à la graisse
- Etanche des 2 côtés

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact