




PCJTY40-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	105 mm	Largeur de bride
H	172 mm	Hauteur de bride
U	52,95 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	910 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,4 kg	Poids

Cotes de montage

J	143,5 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
W	4 mm	Cote sur plats
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	36,5 mm	Hauteur logement
A ₁	13 mm	Épaisseur de bride
A ₂	24 mm	Distance piste
B	39,45 mm	Largeur
V	105 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

GEHCJT08-GG-N	Corps de palier
GAY40-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK08	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.