

Zebra DS3678-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün

Part number: DS3678-ER3U42A2SVW EAN: 5711783787266



- Tragbares Barcodelesegerät Schwarz, Grün
- Scanner-Typ: 1D/2D Sensor-Typ: Laser
- Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
- Neigungslesewinkel: -65 - 65°
- Verkabelt & Kabellos Standard-Schnittstellen: RS-232, USB, Tastaturkeil
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- Energiequelle: Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3100 mAh

Zebra DS3678-ER. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D/2D, Sensor-Typ: Laser. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos, Standard-Schnittstellen: RS-232, USB, Tastaturkeil, Kabellose Reichweite: 100 m. Produktfarbe: Schwarz, Grün, Internationale Schutzart (IP-Code): IP67, Schutzfunktion: Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest. Energiequelle: Akku, Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Akku-/Batteriekapazität: 3100 mAh. Gewicht: 436 g, Breite: 142 mm, Tiefe: 76 mm

Spezifikation

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Ethernet/LAN	Ja
Standard-Schnittstellen	RS-232, USB, keyboard_wedge
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Kabellose Reichweite	100.0000
Bluetooth Low Energy (BLE)	Ja
Bluetooth-Version	4.0

LEISTUNGEN	
Produktfarbe	Schwarz, Grün
Schutzfunktion	Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen	Ja
Programmierfunktionen	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67

AKKU/BATTERIE	
ADR Classification	Li-ion < 300 Wh

VERPACKUNGSDATEN	
Mitgelieferte Kabel	USB
Ladestation	Ja
Externes Netzteil	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95
Betriebstemperatur	-20 - 50

SCANNEN	
Scanner-Typ	1D/2D
Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Wellenlänge	655 nm
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
Neigungslesewinkel	-65 - 65
Steigungslesewinkel	-65 - 65
Gierlesewinkel	-45 - 45
Sensor-Typ	Laser
Optische Sensor-Auflösung	1280.0000

TECHNISCHE DETAILS	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS

ENERGIE	
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Energiequelle	Akku
Akku-/Batteriekapazität	3100 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung	70000

GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Tiefe	76 mm
Breite	142 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	436 g

LOGISTIKDATEN	
Warentarifnummer (HS)	84716070