

UT 4-TG-EX - 分断接线端子



3046143
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断接线端子，*使用的插头决定电流和电压。， 标称工作电压: 500 V， 额定电流: 20 A， 接线方式: 螺钉连接， 额定接线容量: 4 mm²， 接线容量： 0.14 mm² - 6 mm²， 安装: NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色: 灰色

优势

- 具有Ex nA认证，适用于工艺技术
- 双桥接并可单独进行电位分配和供电
- 紧凑型设计，载流量高达20 A

商业数据

订货号	3046143
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1132
产品关键代码	BE1132
目录页面	页码163 (C-1-2019)
GTIN	4046356919180
单件重量（含包装）	13.24 g
单件重量（不含包装）	13.24 g
原产地	PL

UT 4-TG-EX - 分断接线端子



3046143
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>

技术数据

说明

概述	*使用的插头决定电流和电压。
----	----------------

产品属性

产品类型	分断接线端子
应用领域	机械工程
	工厂工程
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm²

层 1 上 1 下 1

螺纹	M3
紧固扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
剥线长度	9 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
标称电流	20 A
最大负载电流	20 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)
	20 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)

UT 4-TG-EX - 分断接线端子

3046143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>



额定电压	500 V
额定横截面	4 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC Gc
工作温度范围	-50 °C ... 130 °C
Ex认证附件	3047183 ATP-UT-TWIN
	3036807 P-FU 5X20-EX
	3036821 P-FU 5X20 LED 24-EX
	3036823 P-FU 5X20 LED 60-EX
	3036836 P-FU 5X20 LA 250-EX
	3036806 P-FU 5X20
	3036819 P-FU 5X20 LED 24
	3036822 P-FU 5X20 LED 60
	3046524 P-FU 6,3X32 LA 250
	3022276 CLIPFIX 35-5
桥接列表	3022218 CLIPFIX 35
	1205053 SZS 0,6X3,5
	插拔式桥接件 / FBS 2-6 / 3030336
	插拔式桥接件 / FBS 3-6 / 3030242
	插拔式桥接件 / FBS 4-6 / 3030255
	插拔式桥接件 / FBS 5-6 / 3030349
桥接数据	插拔式桥接件 / FBS 10-6 / 3030271
	插拔式桥接件 / FBS 20-6 / 3030365
桥接数据	6.3 A / 4 mm²
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	250 V
额定电流	6.3 A
最大负载电流	6.3 A

Ex 连接数据 概述

扭矩范围	0.6 Nm ... 0.8 Nm
额定横截面	4 mm²
额定接线容量AWG	12
刚性接线容量	0.14 mm² ... 6 mm²
接线容量AWG	26 ... 10
柔性接线容量	0.14 mm² ... 6 mm²
接线容量AWG	26 ... 12
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线，AWG刚性	26 ... 16
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²

UT 4-TG-EX - 分断接线端子



3046143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>

2根横截面相同的导线，AWG柔性	26 ... 16
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.14 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
单线/接线点，柔性，带冷压头，不带塑料套管，AWG	26 ... 12

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	57.8 mm
NS 35/7,5深度	47.5 mm
NS 35/15深度	55 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 4-TG-EX - 分断接线端子


3046143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>



图纸

电路图



UT 4-TG-EX - 分断接线端子

3046143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>

 cUL认证 认证ID: E192998				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	6.3 A	26 - 10	26 - 10

 UL认证 认证ID: E192998				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	6.3 A	26 - 10	-

 CCC 认证ID: 2020322313000632				
---	--	--	--	--

 CSA 认证ID: 2725780				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	250 V	6.3 A	26 - 10	-
使用组 C				
	250 V	6.3 A	26 - 10	-

 UKCA-EX 认证ID: UL22UKEX2452U				
---	--	--	--	--

UT 4-TG-EX - 分断接线端子



3046143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4-TG-EX - 分断接线端子



3046143
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3046143>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	6237a421-a38c-4ab1-9860-215b797aa61e

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn